

Hoja de datos del producto 28081

Características

MN undervoltage release, Compact NS80H-MA, Compact NSC100N, 110 VAC to 130 VAC 50/60 Hz



Principal

Modelo de dispositivo	MN
Tipo de producto o componente	Liberación de voltaje
Aplicación del dispositivo	Controlar
Rango de compatibilidad	Compact NS Compact NSC100 Compact NSE Compact NG
Tipo de bobina de tensión	Bobina de mínima tensión
Tensión de circuito de control	110...130 V CA 50/60 Hz

Complementario

Tensión de disparo de umbral	0,35...0,7 Un apertura 0,85 Un cierre
Potencia retención suministro	< 5 VA
Tiempo respuesta	< 50 ms
Conexión	Terminal tornillo 0...1,5 mm ²

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.