



Principal

Gama de producto	Masterpact NT
Gama	MasterPact
Nombre Corto del Dispositivo	montor eng. MCH
Tipo de Producto o Componente	Mecanismo del motor
Aplicación del Dispositivo	Carga automática de muelles
Rango de compatibilidad	Masterpact (Masterpact NT) disyuntor
Tensión de circuito de control	100...130 V CA

Complementario

Tipo de Control	Telemandado
Tiempo máximo de carga	3 s
Consumo máximo de energía en VA	180 VA
Categoría de accesorios / piezas separadas	Piezas de recambio para Masterpact NT

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,0 cm
Paquete 1 Ancho	12,5 cm
Paquete 1 Longitud	18,0 cm
Paquete 1 Peso	790,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	13,007 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------