

Hoja de datos del producto 33177

Características

Mecanismo De Motor - Mch - 200-240 V Ca



Principal

Gama de producto	Masterpact NT
Distancia	MasterPact
Nombre corto del dispositivo	Montor eng. MCH
Tipo de producto o componente	Mecanismo del motor
Aplicación del dispositivo	Carga automática de muelles
Rango de compatibilidad	Masterpact (Masterpact NT) disyuntor
Tensión de circuito de control	220...240 V CA 50/60 Hz

Complementario

Tipo de control	Telemandado
Tiempo máximo de carga	3 s
Consumo máximo de energía en VA	180 VA
Categoría de accesorios / piezas separadas	Piezas de recambio para Masterpact NT

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	Db
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,4 cm
Paquete 1 Ancho	12,8 cm
Paquete 1 Longitud	17,6 cm
Paquete 1 Peso	820,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	Doboz
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	13,607 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------