

Hoja de datos del producto 33187

Características

Mecanismo De Motor - Mch - 100-125 V Cc



Principal

Rango de producto	Masterpact NT
Distancia	Masterpact
Modelo de dispositivo	Montor eng. MCH
Tipo de producto o componente	Mecanismo del motor
Aplicación del dispositivo	Carga automática de muelles
Rango de compatibilidad	Masterpact NT disyuntor
Tensión de circuito de control	100/125 V CC

Complementario

Tipo de control	Telemandado
Maximum charging time	3 s
Frecuencia de funcionamiento máxima	<= 3 ciclos por minuto
Tensión de disparo de umbral	0,85-1,1 Un
Maximum power consumption in VA	180 W
Categoría de accesorios / piezas separadas	Piezas de recambio para Masterpact NT

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	830 g
Paquete 1 Altura	6 cm
Paquete 1 ancho	18 cm
Paquete 1 Largo	12,5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	16
Paquete 2 Peso	13,767 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------