

Hoja de datos del producto 33599

Características

Conex. Ns630-1000 3P Inf. Frontal



Principal

Tipo de producto o componente	Conexión frontal
Categoría de accesorio	Accesorio de conexión
Rango de compatibilidad	Compact NS630b ... 1600 disyuntor Compact NS630b ... 1600 interruptor seccionador
Número de polos	3P
Corriente nominal	630 A H fijo 800 A H fijo 1000 A H fijo 630 A N fijo 800 A N fijo 1000 A N fijo 630 A DE fijo 800 A DE fijo 1000 A DE fijo

Complementario

Ubicación de conexión	Frontal
Ubicación en el dispositivo	Hacia abajo
Paso interpolar	70 mm
Categoría de accesorios / piezas separadas	Pieza de recambio para Compact NS630b...1600

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1,026 kg
Paquete 1 Altura	20 cm
Paquete 1 ancho	3 cm
Paquete 1 Largo	12 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	8
Paquete 2 Peso	9,895 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------
