



### Principal

Tipo de producto o componente	Conexión frontal
Categoría de accesorio	Accesorio de conexión
Rango de compatibilidad	Compact NS630b ... 1600 disyuntor Compact NS630b ... 1600 interruptor seccionador
Número de polos	3P
Corriente nominal	630 A L fijo 800 A L fijo 1000 A L fijo 1250 A DE fijo 1250 A N fijo 1250 A H fijo

### Complementario

Ubicación de conexión	Frontal
Ubicación en el dispositivo	Hacia abajo
Paso interpolar	70 mm
Categoría de accesorios / piezas separadas	Pieza de recambio para Compact NS630b...1600

### Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1,029 kg
Paquete 1 Altura	20 cm
Paquete 1 ancho	3 cm
Paquete 1 Largo	12 cm

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------