



### Principal

Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Modelo de dispositivo	OF
Rango de compatibilidad	Masterpact NT
Composición contactos de señal	1 NO/NC

### Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Bajo nivel
Modo de montaje	Extraíble
Intensidad asignada de empleo (Ie)	DC-12: 2,5 A a 48 V CC DC-12: 5 A a 24 V CC AC-12: 5 A a 24/48 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A a 240 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A a 380 V CA 50/60 Hz
Carga mínima	2 mA a 15 V

### Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	34 g
Paquete 1 Altura	2 cm
Paquete 1 ancho	6 cm
Paquete 1 Largo	14 cm

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------