



Principal

Modelo de dispositivo	MN
Tipo de producto o componente	Liberación de voltaje
Aplicación del dispositivo	Controlar
Rango de compatibilidad	Masterpact NT Compact NS630b ... 1600 Masterpact NT UL 489 Masterpact NT UL 489
Tipo de bobina de tensión	Bobina de mínima tensión
Tensión de circuito de control	24 V CA 50/60 Hz 24...30 V CC

Complementario

Tensión de disparo de umbral	0,35...7 x Un apertura 0,85 x Un cierre
Potencia retención suministro	4,5 W
Modo de montaje	Extraíble
Tiempo respuesta	40 ms (Masterpact NT) 90 ms (Compact NS630b...1600)

Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	177 g
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 ancho	6 cm
Paquete 1 Largo	8,2 cm

Offer Sustainability

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Contractual warranty

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------