



Principal

| | |
|--------------------------------|--|
| Modelo de dispositivo | MN |
| Tipo de producto o componente | Liberación de voltaje |
| Aplicación del dispositivo | Controlar |
| Rango de compatibilidad | Masterpact NT Compact NS630b ... 1600 Masterpact NT UL 489 Masterpact NT UL 489 |
| Tipo de bobina de tensión | Bobina de mínima tensión |
| Tensión de circuito de control | 100...130 V CA 50/60 Hz 100...130 V CC |

Complementario

| | |
|-------------------------------|--|
| Tensión de disparo de umbral | 0,35...7 x Un apertura 0,85 x Un cierre |
| Potencia retención suministro | 4,5 VA |
| Modo de montaje | Extraíble |
| Tiempo respuesta | 40 ms (Masterpact NT) 90 ms (Compact NS630b...1600) |

Packing Units

| | |
|------------------------------------|-------|
| Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Peso | 179 g |
| Paquete 1 Altura | 3 cm |
| Paquete 1 ancho | 8 cm |
| Paquete 1 Largo | 6 cm |

Offer Sustainability

| | |
|--------------------------------------|---|
| Reglamento REACH | Declaración De REACH |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE |
| Sin mercurio | Sí |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |

Contractual warranty

| | |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|