


Hoja de datos del producto 47440

Características

BOBINA DE CIERRE XF 24 30V CC 24V AC P/APARATO FIJO



Principal

Modelo de dispositivo	XF
Tipo de producto o componente	Liberación de voltaje
Aplicación del dispositivo	Controlar
Rango de compatibilidad	Masterpact NT
Tensión de circuito de control	24 V AC 50/60 Hz 24...30 V DC

Complementario

Tensión de disparo de umbral	0,85-1,1 Un
Potencia retención suministro	4,5 W
Modo de montaje	Extraíble
Tiempo respuesta	55 ms (Masterpact NT)

Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1,165 kg
Paquete 1 Altura	3,4 cm
Paquete 1 ancho	6,1 cm
Paquete 1 Largo	8,3 cm

Offer Sustainability

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Contractual warranty

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.