

Hoja de datos del producto 47888

Características

Motorreductor 024 030 Vcc



Principal

Rango de producto	Masterpact NW
Distancia	Masterpact
Modelo de dispositivo	Montor eng. MCH
Tipo de producto o componente	Mecanismo del motor
Aplicación del dispositivo	Carga automática de muelles
Rango de compatibilidad	Masterpact NW disyuntor EasyPact MVS disyuntor
Tensión de circuito de control	24/32 V CC

Complementario

Tipo de control	Telemandado
Maximum charging time	4 s
Frecuencia de funcionamiento máxima	<= 3 ciclos por minuto
Tensión de disparo de umbral	0,85-1,1 Un
Maximum power consumption in VA	180 W
Categoría de accesorios / piezas separadas	Piezas de recambio para Masterpact NW

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1,888 kg
Paquete 1 Altura	12,8 cm
Paquete 1 ancho	13,4 cm
Paquete 1 Largo	23 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	6
Paquete 2 Peso	11,968 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------