

# Hoja de datos del producto 48215

## Características

Gear motor MCH, fixed MasterPact NW,  
440/480VAC 50/60Hz



### Principal

Nombre Corto del Dispositivo	Montor eng. MCH
Tipo de Producto o Componente	Mecanismo motorreductor MCH
Aplicación del Dispositivo	Carga automática de muelles
Rango de compatibilidad	Masterpact (Masterpact NW) disyuntor
Tipo de Control	Telemandado
Tensión de circuito de control	440...480 V CA 50/60 Hz
Tipo de montaje	Fijo

### Complementario

Tiempo máximo de carga	4 s
Consumo máximo de energía en VA	180 VA

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	23,0 cm
Paquete 1 Ancho	14,0 cm
Paquete 1 Longitud	14,0 cm
Paquete 1 Peso	1,874 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.