


Hoja de datos del producto

Características

48458

BOB.MX COM 24 30VCC 24VAC P/NW EXTRAIBLE



Principal

Modelo de dispositivo	Par NC
Tipo de producto o componente	Liberación de voltaje
Aplicación del dispositivo	Controlar
Rango de compatibilidad	Masterpact NW
Tipo de bobina de tensión	Liber deseng deriv
Tensión de circuito de control	24 V CA 50/60 Hz 24...30 V CC

Complementario

Tensión de disparo de umbral	0,7-1,1 Un
Potencia retención suministro	4,5 VA
Modo de montaje	Extraíble
Tiempo respuesta	50 ms

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1,168 kg
Paquete 1 Altura	9 cm
Paquete 1 ancho	6 cm
Paquete 1 Largo	4 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.