



Principal

Modelo de dispositivo	MN
Tipo de producto o componente	Liberación de voltaje
Aplicación del dispositivo	Controlar
Rango de compatibilidad	Masterpact NW
Tipo de bobina de tensión	Bobina de mínima tensión
Tensión de circuito de control	24 V AC 50/60 Hz 24...30 V CC

Complementario

Tensión de disparo de umbral	0,35...0,7 Un apertura 0,85 Un cierre
Potencia retención suministro	4,5 VA
Modo de montaje	Extraíble
Tiempo respuesta	90 ms (Masterpact NW)

Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	178 g
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 ancho	6 cm
Paquete 1 Largo	8,2 cm

Offer Sustainability

Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------