

# Hoja de datos del producto

## Características

# 48535

## Contador Mecanico De Maniobras Cdm Nw



### Principal

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Tipo de producto o componente       | Contador de operaciones                               |
| Categoría de accesorios / repuestos | Accesorio eléctrico                                   |
| Rango de compatibilidad             | Easypact (EasyPact EZB)<br>Masterpact (Masterpact NW) |

### Complementario

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Tipo de pantalla         | Mecánico |
| Dígitos de visualización | 5        |
| Reset                    | Sin      |

### Unidades de embalaje

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | Db               |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1                |
| Paquete 1 Altura                   | 2,9 cm           |
| Paquete 1 Ancho                    | 5,7 cm           |
| Paquete 1 Longitud                 | 6,0 cm           |
| Paquete 1 Peso                     | 38,0 g           |
| Tipo de unidad de paquete 2        | Gyári csomagolás |
| Número de unidades en el paquete 2 | 10               |
| Paquete 2 Altura                   | 6,0 cm           |
| Paquete 2 Ancho                    | 17,6 cm          |
| Paquete 2 Longitud                 | 26,8 cm          |
| Paquete 2 Peso                     | 445,0 g          |
| Tipo de unidad de paquete 3        | Doboz            |
| Número de unidades en el paquete 3 | 80               |
| Paquete 3 Altura                   | 30,0 cm          |
| Paquete 3 Ancho                    | 30,0 cm          |
| Paquete 3 Longitud                 | 40,0 cm          |
| Paquete 3 Peso                     | 3,925 kg         |

### Sostenibilidad de la oferta

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>  |
| Conforme con REACH sin SVHC          | Sí  |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Sin metales pesados tóxicos          | Sí  |
| Sin mercurio                         | Sí  |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>  |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>  |

## Garantía contractual

---

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|

---