

Hoja de datos del producto 54443

Características

Fte De Alimentacion Externa 110-130Vac



Principal

Tipo de producto o componente	Módulo de alimentación externa
Aplicación del dispositivo	Fuente de alimentación
Rango de compatibilidad	Masterpact (Masterpact NT) disyuntor Masterpact (Masterpact NW) disyuntor Compacto (Compact NS) disyuntor Compacto (Compact NSX) disyuntor Compacto (ComPacT NSX DC nueva generación) disyuntor PowerPact (PowerPact Multistandard) disyuntor Masterpact (Masterpact MTZ1) disyuntor Masterpact (Masterpact MTZ2) disyuntor Masterpact (Masterpact MTZ3) disyuntor PowerPact (PowerPact H) disyuntor PowerPact (PowerPact J) disyuntor PowerPact (PowerPact L) disyuntor
Tipo de accesorio/ componente	Accesorios unidades control

Complementario

Unidad de control	Micrologic
Tensión de alimentación	110...130 V CA 50/60 Hz tolerancia: +10 % -15 %
Tensión de salida	24 V CC +/-5 %
Categoría de sobretensión	IV conforme a IEC 62477-2
Alto	88 mm
Ancho	105 mm
Fondo	59 mm

Entorno

Código de compatibilidad	CB_EXTERNAL_POWERSUPPLY
--------------------------	-------------------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	Db
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,0 cm
Paquete 1 Ancho	9,7 cm
Paquete 1 Longitud	12,3 cm
Paquete 1 Peso	349,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	Doboz
Número de unidades en el paquete 2	36
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	13,051 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------