



Principal

Rango de producto	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Luz piloto
Modelo de dispositivo	K

Complementario

Material del bisel	Metal cromado
Diámetro de montaje	30 mm
Tipo de lente	Domed plastic
Color de tapa/operario o lente	Rojo
Fuente de luz	incandescent
Suministro del bloque de luces	Direct 240 V
Forma de la cabeza de tornillo	Round
Modo de funcionamiento	Normal

Entorno

Certificados de producto	CSA LR25490 clase 3211 03 Archivo listado UL E42259 CCN NKCR CE
Grado de protección NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.