



Principal

Rango de producto	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Selector
Modelo de dispositivo	K
Tipo de operario	Retorno de resorte
Perfil de operador	Negro mango de mano con guantes

Complementario

Material del bisel	Metal cromado
Diámetro de montaje	30 mm
Información posición operador	3 posiciones
Tipo de contactos y composición	2 NA + 2 NC
Conexiones - terminales	Conexión tornillo de estribo, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm ² conforme a IEC 60947-1
Presentación del dispositivo	Producto completo




Entorno



Grado de protección NEMA	NEMA 1/2/3 / 3R / 4/6/12/13
Certificados de producto	CSA LR24590 clase 3211 03 CE Archivo listado UL E42259 CCN NKCR

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	176,901 g
Paquete 1 Altura	4,826 cm
Paquete 1 ancho	5,588 cm
Paquete 1 Largo	9,652 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S01
Número de Unidades en el Paquete 2	24
Paquete 2 Peso	4,44 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí

Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
