



### Principal

Gama de producto	9007
Nombre de serie	Tarea pesada
Nombre corto del dispositivo	C
Tipo de cabezal	Palanca rotatoria de la cabeza de objetivos
Tipo de operario	Spring return lever arm (first stage : 10° - second stage : 2.5°) (solicitar por separado) Spring return lever arm (standard pre-travel)
Accionamiento de interruptor	CCW
Entrada de cable	NPT conduit entry (( <sup>*</sup> )), diámetro cable exterior: 12,70 mm
Tipo y composición de contactos	2 NO/2 NC
Funcionamiento de contacto	Acción rápida Two stage

### Complementario

Material del cuerpo	Aleación de zinc
Función interruptor	SPDT-DB
Forma de contacto	Form ZZ
Material de contactos	Aleación de plata (Ag/Ni)
Par mínimo para disparo	0,45 N.m
Ángulo de disparo	4 °
Ángulo de desplazamiento máxim	90 °
Intensidad asignada de empleo (Ie)	10 A, A600 10 A, R300
Tensión asignada de aislamiento	600 V
Certificados de producto	CSA CE Registrado por UL
Equipo proporcionado	Receptacle

### Entorno

Temperatura ambiente	-29...85 °C
----------------------	-------------

### Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,3 cm
Package 1 Width	7,1 cm
Package 1 Length	10,7 cm
Package 1 Weight	576,1 g

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>