

Hoja de datos del producto 9007HA22

Características

Limit switch lever, 9007, arm aw+c +options



Principal

Gama de producto	9007
Nombre de serie	Tarea pesada
Tipo de producto o componente	Palanca del interruptor limitador
Nombre corto del dispositivo	9007C
Cabezal asociado	9007C 9007A 9007N 9007T5 9007B 9007T10
Producto completo asociado	9007C 9007AW
Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio
Tipo de operario	Zinc fundido spring return adjustable roller lever longitud: 22,35...101,60 mm - defset: - -
Tipo de rodillo	1 nylon outside roller diámetro: 25,40 mm - ancho: 16,00 mm
Tipo de aproximación	Enfoque lateral
Apertura positiva	Sin

Complementario

Accionamiento de interruptor	Con leva de 30°
Peso del producto	0,05 kg

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-29...85 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-29...85 °C
Características ambientales	Entorno estándar

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	Db
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,3 cm
Paquete 1 Ancho	10,2 cm
Paquete 1 Longitud	20,3 cm
Paquete 1 Peso	63,5 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto