



### Principal

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Designación partes sep./acc.        | Modbus Plus ruggedized tap terminator |
| Tipo de accesorio/ componente       | Terminador de línea                   |
| Categoría de accesorios / repuestos | Accesorios de conexión                |
| Compatibilidad del producto         | 990NAD23010                           |
| Destino de accesorio/ componente    | Derivación IP65                       |
| Cantidad por juego                  | Juego de 2                            |

### Complementario

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Compatibilidad de Gama      | Plataforma de automatización Modicon Quantum<br>Plataforma de automatización Modicon Premium<br>Plataforma de automatización Modicon Momentum |
| Tipo de red de comunicación | Modbus Plus   |

### Entorno

|                        |      |
|------------------------|------|
| Grado de Protección IP | IP65 |
|------------------------|------|

### Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 1,0 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 13,0 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 22,0 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 48,0 g   |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S03      |
| Número de unidades en el paquete 2 | 100      |
| Paquete 2 Altura                   | 30,0 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,0 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,0 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 5,241 kg |

### Sostenibilidad de la oferta

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Sin metales pesados tóxicos          | Sí  |
| Sin mercurio                         | Sí  |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>  |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>  |

### Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|