



### Principal

Gama de producto	Advantys Telefast ABE7
Tipo de Producto o Componente	Relé electromecánico de conexión
Tipo de circuito de control	CC
Minimum ordered quantity	Juego de 4

### Complementario

Dimensión de paso de anchura	5 mm
Compatibilidad del producto	ABE7R16T111 ABE7R16M111 ABE7P16M111 ABE7P16T111
[Uc] tensión de circuito de control	24 V
[Ith] Intensidad térmica convencional	6 A
Tipo y composición de contactos	1 NA
Tensión de disparo de umbral	16,8 V a 40 °C
Tensión de desconexión	2 V a 20 °C
Corriente de desconexión	0,5 mA a 20 °C
Maximum power dissipation per pole	0,17 W
Capacidad de fusible asociado	1 A, fundido rápido
Tensión de conmutación máxima	250 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-5-1 30 V CC conforme a IEC 60947-5-1
Endurancia eléctrica	500000 Ciclos, máximo conmutación corriente: 2000 mA a 230 V AC-12 500000 Ciclos, máximo conmutación corriente: 3000 mA a 24 V DC-12 500000 Ciclos, máximo conmutación corriente: 400 mA a 230 V AC-15 500000 Ciclos, máximo conmutación corriente: 500 mA a 24 V DC-13 10 ms
Corriente mínima de conmutación	100 mA a $\geq 5$ V
Régimen en Hz	20 Hz sin carga 0,1 Hz at Ie
Endurancia mecánica	20000000 Ciclos
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV conforme a IEC 60947-1
Peso del producto	0,005 kg

### Entorno

Inmunidad máxima a microcortes	1 ms
Resistencia dieléctrica	4000 V conforme a IEC 60947-1

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,8 cm
Paquete 1 Ancho	2,4 cm
Paquete 1 Longitud	15 cm

Paquete 1 Peso	5 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	0,8 cm
Paquete 2 Ancho	2,4 cm
Paquete 2 Longitud	15 cm
Paquete 2 Peso	29 g
Tipo de unidad de paquete 3	S01
Número de unidades en el paquete 3	200
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	15 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	1,65 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Sin PVC	Sí

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------