

Principal

Gama de producto	Mobiya
Tipo de Producto o Componente	Sistema de iluminación solar portátil
Tipo de panel solar	Polycrystalline

Complementario

[Us] tensión de alimentación nominal	5 ... 24 V CC, solar panel provisión
Tipo de bombilla	1 LED (1,2 W)
Rango de poder	2.5 W
Maximum rated voltage	5 V para corriente continua
Flujo luminoso	170 Lm 85 Lm 20 lm
Color de la fuente de luz	Blanco cálido LED, color temperatura: 5000 K
Función de señalización	Estado batería carga verde Estado batería modo de función verde Estado batería bajo / alto rojo
Horas de funcionamiento	6 h a 170 lm 12 h a 85 lm 48 h a 20 lm
Composición del kit	1 solar panel with cable, longitud de cable: 5 m (AWG 24) 1 Multi port mobile charging cable
Sección de cable	0,20 mm ² - AWG 24
Longitud de cable	5 m 2 core cable para entre el panel solar y la entrada de CC
Capacidad de la batería	3 Ah a 3,2 V, LiFePO4
Tipo de conexión integrada	DC jack 5 V CC, máximo carga corriente: 400 mA +/- 10 mA Puerto USB
Ancho	Atenuador de lámpara: 156 mm Bandeja de empalme: 142 mm
Fondo	Bandeja de empalme: 16 mm
Alto	Atenuador de lámpara: 142 mm Bandeja de empalme: 185 mm
Peso del producto	0,45 Kg unidad LED 0,57 kg bandeja de empalme


Entorno

Grado de Protección IP	IP65
Estándares	IEC
Certificaciones de Producto	SONCAP[RETURN]SABS[RETURN]CE[RETURN]LM-79[RETURN]ILUMINACIÓN GLOBAL
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C
Humedad relativa	90 %

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	19,6 cm
Paquete 1 Ancho	18,5 cm
Paquete 1 Longitud	19,2 cm
Paquete 1 Peso	1,3 kg
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	42,0 cm
Paquete 2 Ancho	38,5 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	11,17 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	96
Paquete 3 Altura	80,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	140,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS de la UE	Bajo investigación
Sin mercurio	Sí
Regulación de RoHS de China	 Declaración RoHS China