

# Hoja de datos del producto

## Características

# AOARM3CZMSPMZZ

Runtime performance Level 3 license,  
EcoStruxure Augmented Operator Advisor,  
mono-area projects, paper



### Principal

Rango de producto	EcoStruxure Automation Expert
Tipo de producto o componente	Licencia
Variante	Runtime
Idioma	Inglés Español Alemán Francés Italiano Chino Coreano
Formato	Papel

### complementario

Compatibilidad de rango	Harmony P6 Harmony HMIZ
Designación de software	Mono-area project
Tipo de licencia	Trial (42 days) Permanent Performance
Condiciones de uso, contexto y límites del servicio	Unlimited point of interest Unlimited procedures
Tipo de software	EcoStruxure Augmented Operator Advisor runtime
Compatibilidad del producto	Standard PC Tableta
Requisitos del sistema	600 MB hard-drive space 2 GB RAM
Sistema operativo	Windows 10 de 64 bits
Equipo provisto	EcoStruxure Augmented Operator Advisor runtime Documentación del usuario en formato electrónico
Tipo de documento	Guía arranque rápido Manual de usuario
Función de software	Augmented reality

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.