

# Hoja de datos del producto AR

## Características

## Limit switch lever, L100/300, L525, operating



### Principal

Rango de producto	L100 / 300
Nombre de serie	Deber severo
Tipo de producto o componente	Palanca del interruptor limitador
Modelo de dispositivo	L100/300
Producto completo asociado	HL300 HML300 ML100 L100 HML100 L300 ML300 HL100
Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio
Tipo de operario	Aluminio palanca de rodillo de retorno de resorte longitud: 152,40 mm - defset: - -
Tipo de rodillo	1 acero center roller diámetro: 19,05 mm - ancho: 6,35 mm
Tipo de aproximación	Enfoque lateral
Apertura positiva	Sin

### Complementario

Accionamiento de interruptor	Con leva de 30°
Peso del producto	0,05 kg

### Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-23...85 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-23...85 °C
Característica medioambiental	Entorno estándar

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.