


Principal

Rango de producto	Plataforma autom. Modicon M340
Tipo de accesorio	Estante



Complementario

Número de ranuras	12 bus X
Compatibilidad del producto	Módulo de E/S Procesador BMXP34 Módulo de aplicación específica Fuente de alimentación BMXCPS
Consumo de potencia en W	0,74 W
Conexión eléctrica	1 conector (XBE) módulo expansión
Modo de fijación	Con 4 tornillos - diámetro: 4,32...6,35 mm, montado en panel Por 4 tornillos M6, montado en placa
Peso del producto	1,27 kg

Entorno

Grado protección IP	IP20
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
Humedad relativa	10...95 % sin condensación
Tratamiento de protección	TC

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1,34 kg
Paquete 1 Altura	6,6 cm
Paquete 1 ancho	15,3 cm
Paquete 1 Largo	58,5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	P06
Número de Unidades en el Paquete 2	48
Paquete 2 Peso	75,52 kg
Paquete 2 Altura	105 cm
Paquete 2 Ancho	80 cm
Paquete 2 Largo	60 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S04
Número de Unidades en el Paquete 3	8
Paquete 3 Peso	11,42 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	40 cm
Paquete 3 Largo	60 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------