



Principal

Gama de producto	Dexson
Tipo de Producto o Componente	Trunking ranurado
Presentación del dispositivo	Con cubierta
Color	Gris
Color	Gris

Complementario

Dimensión de trunking	25 x 25 mm
Compartimentado	1 compartimento
Material	PVC (cloruro de polivinilo)
Distancia entre las ranuras	7 mm
Altura de la rendija	15,5 mm
Ancho de la rendija	16 mm
Longitud	2000 mm
Ancho	25 mm
Altura	25 mm

Entorno

Retardancia al fuego	Media pensión conforme a UL 94 Autoextinguible
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...85 °C
Características ambientales	Resistente al impacto Resistente al aceite Resistente al lubricante

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Peso	0,35 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------
