# Hoja de datos del producto DXN10042 Características CABLECANAL

# DXN10042 CABLECANAL RANURADO 25X40 X 2MTS GRIS

#### Principal

Gama de producto	Dexson
Tipo de Producto o Componente	Trunking ranurado
Presentación del dispositivo	Con cubierta
Color	Gris
Color	Gris

## Complementario

Dimensión de trunking	25 x 40 mm
Compartimentado	1 compartimiento
Material	PVC (cloruro de polivinilo)
Distancia entre las ranuras	8 mm
Altura de la rendija	25 mm
Ancho de la rendija	20 mm
Longitud	2000 mm
Ancho	25 mm
Altura	40 mm

#### Entorno

Retardancia al fuego	Media pensión conforme a UL 94 Autoextinguible
Temperatura ambiente de funcionamiento	-4085 °C
Características ambientales	Resistente al lubricante
	Resistente al aceite
	Resistente al impacto

#### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paguete 1 Peso	0,587 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Regulación REACh	Declaración De REACh
REACh libre de SVHC	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la
	UE) 🗗 Declaración RoHS UE
Información de exención de RoHS	₫Sí
Regulación de RoHS de China	☑ Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	4

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no prefende ser un sustituto de, y no se va a usars para deferminar la idonada y la fiabilidad de estos productos para aplicaciónes específicas de usuario.
Esta esponsabilidad de los usuarios o integradores realizar el antalisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Periodo de garantía

18 Meses