



Principal

Gama de producto	Dexson
Tipo de Producto o Componente	Trunking ranurado
Presentación del dispositivo	Con cubierta
Color	Gris
Color	Gris

Complementario

Dimensión de trunking	80 x 80 mm
Compartimentado	1 compartimiento
Material	PVC (cloruro de polivinilo)
Distancia entre las ranuras	8 mm
Altura de la rendija	63,5 mm
Ancho de la rendija	20 mm
Longitud	2000 mm
Ancho	80 mm
Altura	80 mm

Entorno

Retardancia al fuego	Media pensión conforme a UL 94 Autoextinguible
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...85 °C
Características ambientales	Resistente al aceite Resistente al impacto Resistente al lubricante

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1,676 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------
