

Hoja de datos del producto

Características

HOM230GFI

Mini circuit breaker, Homeline, 30A, 2 pole, 120/240VAC, 10kA AIR, ground fault class A, plug in, UL



Principal

Tipo de Producto o Componente	Disyuntor en miniatura
Gama de producto	A salvo en casa
[In] Corriente Nominal	30 A
Certificaciones de Producto	Registrado por UL
Tensión asignada de empleo	120/240 V CA
Tipo de montaje	Conexión
Número de Polos	2P
Intensidad de Cortocircuito	10 kA
Número de espacios necesarios	2
Tipo de interruptor de circuito	Ground fault protecting ((*)) clase A 6 mA
Aplicación	HACR rated ((*))
Conexión Eléctrica	Terminales con abrazaderas de tornillo
Calibre AWG	AWG 12...AWG 4 (aluminio) para 1 cable(s) AWG 14 ... AWG 6 (cobre) para 1 cable(s)

Complementario

Par de apriete	4,6 N.M para 2,5...10 mm ² (AWG 16...AWG 14) 4,6 N.m para 4...20 mm ² (AWG 12...AWG 4)
Altura	79,50 mm
Ancho	50,80 mm
Profundidad	75,69 mm

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	40 °C
--	-------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,636 cm
Paquete 1 Ancho	6,096 cm
Paquete 1 Longitud	13,716 cm
Paquete 1 Peso	531,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	33
Paquete 2 Altura	13,716 cm
Paquete 2 Ancho	35,306 cm
Paquete 2 Longitud	53,086 cm
Paquete 2 Peso	17,758 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos