

# Hoja de datos del producto

## Características

# HOM3100

Mini circuit breaker, Homeline, 100A, 3 pole, 208Y/240VAC, 10kA AIR, standard type, plug in, UL

### Principal

Tipo de Producto o Componente	Disyuntor en miniatura
Gama de producto	A salvo en casa
[In] Corriente Nominal	100 A
Tensión asignada de empleo	208/240 V CA
Tipo de montaje	Conexión
Número de Polos	3P
Intensidad de Cortocircuito	10 kA
Tipo de interruptor de circuito	Standard ((*))
Aplicación	HACR rated ((*))
Conexión Eléctrica	Box lugs ((*))
Calibre AWG	AWG 12...AWG 2/0 (aluminio / cobre)

### Complementario

Par de apriete	4,0 N.m para 2,5...6 mm <sup>2</sup> (AWG 14...AWG 8)
Altura	88,90 mm
Profundidad	75,69 mm

### Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	40 °C
--	-------

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,865 cm
Paquete 1 Ancho	7,569 cm
Paquete 1 Longitud	6,782 cm
Paquete 1 Peso	589,67 g

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>