



Principal

Gama de producto	Paquete 250
Tipo de Producto o Componente	Connector module (**)
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorios de conexión
Nombre Corto del Dispositivo	ILM

Complementario

[Us] Tensión de alimentación	250 V
Tensión de circuito de control	24 V CC (tolerancia: - 20...30 %)
Corriente de entrada	20 A
Sobretensión umbral control	860 V
Corriente de salida	20 A
Corriente de salida máxima	40 A
Interface física	SERCOS III
Tipo de refrigeración	Conven natural
Categoría de sobretensión	Clase 3 conforme a IEC 61800-5-1
Ancho	44,5 mm
Altura	310 mm
Profundidad	270 mm
Peso del producto	3 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP20
Grado de contaminación	2 conforme a IEC 61800-5-1

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11,500 cm
Paquete 1 Ancho	33,500 cm
Paquete 1 Longitud	44,500 cm
Paquete 1 Peso	2,835 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	41,350 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
Sin PVC	Sí