



Principal

Gama	Easy TeSys
Gama de producto	Easy TeSys Control
Tipo de Producto o Componente	Bobina de contactor
Nombre Corto del Dispositivo	LAEX
Compatibilidad del producto	LC1E400...630
Tipo de circuito de control	CA a 60 Hz Estándar
Tensión de circuito de control	110 V CA 60 Hz
Resistencia media	42,3 Ohm a 20 °C
Inductancia de circuito cerrad	2,09 H

Complementario

Límites tensión del circuito de control	Operativa: 0.85...1.1 Uc a 60 Hz 60 °C)
Consumo a la llamada	140 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
Consumo al mantenimiento	13 VA 60 Hz 0,3 20 °C)

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...60 °C
Peso del producto	0,11 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto