



### Principal

Modelo de dispositivo	MX
Tipo de producto o componente	Liberación de voltaje
Aplicación del dispositivo	Controlar
Rango de compatibilidad	UL Compact Compact NSX Micrologic 7 Compact NSX ComPact NSX DC nueva generación EasyPact CVS100 PowerPact Multistandard
Tipo de bobina de tensión	Liber deseng deriv
Tensión de circuito de control	24 V CC

### Complementario

Tipo de señal de control	Impulso Mantenido
Duración mínima del impulso	>= 20 ms
Tensión de disparo de umbral	0,7...1,1 x Un apertura
Potencia entrada de suministro	10 W
Modo de montaje	Fijo
Tiempo respuesta	50 ms
Conexión	Resorte 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20 ... AWG 16)
Longitud de pelado de cable	7 mm

### Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	160,0 g
Paquete 1 Altura	6,3 cm
Paquete 1 ancho	4,3 cm
Paquete 1 Largo	4,5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	1,644 kg
Paquete 2 Altura	6,4 cm
Paquete 2 Ancho	9,9 cm
Paquete 2 Largo	22,8 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	P12
Número de Unidades en el Paquete 3	480
Paquete 3 Peso	98,912 kg
Paquete 3 Altura	80 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Largo	120 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------