



### Principal

Gama	Resi9
Tipo de Producto o Componente	Marcador de luz

### Complementario

Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de elevación
Tensión asignada de empleo	240 V CA
Flujo luminoso	5 lm
Tipo de backup	Batería interna
Autonomía	20 minutos
Duración de rearme	6 h
Vida útil	15 año(s)
Rango de compatibilidad	Resi9 (Resi9 MP)

### Entorno

Grado de protección IP	IP40
Protección IK (Tabular)	IK07
Resistencia al fuego	750 °C

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,6 cm
Paquete 1 Ancho	5,3 cm
Paquete 1 Longitud	13,0 cm
Paquete 1 Peso	71,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	50
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	3,737 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Bajo investigación
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

---

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

---