



### Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del Producto	ClimaSys CR
Tipo de Producto o Componente	Calentador de resistencia
Rango de potencia	55 W
Tensión de entrada	12 ... 24 V CC

### Complementario

Posición de funcionamiento	Vertical
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C
Grado de Protección IP	IP20
Certificaciones de Producto	UL[RETURN]VDE
Material	Cuerpo: aluminio extruido
Condiciones de Uso	Envolvente sellado por aire Se necesita protección eléctrica Los calentadores deben instalarse con un controlador térmico
Modo de fijación	Mediante clips
Soporte de montaje	Perfil DIN 35 mm

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6 cm
Paquete 1 Ancho	8 cm
Paquete 1 Longitud	20 cm
Paquete 1 Peso	324 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	16,5 cm
Paquete 2 Ancho	34 cm
Paquete 2 Longitud	43 cm
Paquete 2 Peso	8,998 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	480
Paquete 3 Altura	80 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	320 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas