

Principal

Gama	PanelSeT
Tipo de Producto o Componente	Placa de prensaestopas
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de gestión de cables
Application	Aplicación electrónica Multiuso
Rango de compatibilidad	PanelSeT (PanelSeT SF) PanelSeT (PanelSeT SFM)
Ubicación de Montaje	Parte inferior del recinto
Tipo de prensaestopa	Estándar
Entrada de cable	1 entrada
Composición del dispositivo	Elementos de fijación 1 plato Junta adhesiva de poliuretano autoextinguible de sección 15 x 25 mm
Cantidad por juego	Juego de 1
Material	Acero galvanizado



Complementario

Alto	30 mm
Anchura	Nominal: 800 mm Útil: 616 mm
Profundidad	Nominal : 600 mm Real : 650 mm
Grosor	1,5 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,000 cm
Paquete 1 Ancho	34,500 cm
Paquete 1 Longitud	65,000 cm
Paquete 1 Peso	4,600 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	30
Paquete 2 Altura	45,000 cm
Paquete 2 Ancho	80,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	149,000 kg

Sostenibilidad de la oferta

Embalaje sin plástico	No
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Número SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Regulación REACh	 Declaración De REACh
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	 Si

Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	No
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	33

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------