



Principal

Distancia	Espacial
Categoría de accesorio	Accesorio del recinto
Tipo de producto o componente	Puerta
Application	De múltiples fines
For enclosure nominal dimensions	-
Ubicación de montaje	Lateral Panel
Rango de compatibilidad	Spacial SF
Composición del dispositivo	1 puerta 1 bloqueo con mango y inserto de barra doble de 5 mm 1 sistema de barra de cierre de 4 puntos 1 marco de refuerzo 4 bisagras 4 cierres de la barra de cierre
Cantidad por juego	Juego de 1

Complementario

Material	Chapa acero
Color	Gris (RAL 7035)
Acabado de superficie	Polvo de epoxi-poliéster
Tipo de bloqueo	Barra de seguridad de 5 mm
Número de cerraduras	1
Tipo de puerta	Llano externo
Lado de apertura de la puerta	HORS DICO (1) (120 °)
Alto	Nominal: 2000 mm
Ancho	Nominal: 800 mm

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	31,0 kg
Paquete 1 Altura	5,5 cm
Paquete 1 ancho	79,0 cm
Paquete 1 Largo	209,0 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	PAL
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	339,0 kg
Paquete 2 Altura	69,0 cm
Paquete 2 Ancho	209,0 cm
Paquete 2 Largo	120,0 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------