# Principal

Gama	PanelSeT
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de montaje
Tipo de Producto o Componente	Riel transversal universal
Application	Multiuso
Nominal dimensions of the housing	- H: 800 mm

## Complementario

Rango de compatibilidad	PanelSeT (PanelSeT SF) PanelSeT (PanelSeT SF 5G) PanelSeT (PanelSeT SM) PanelSeT (PanelSeT SFX) PanelSeT (PanelSeT SMX)
Ubicación de Montaje	Entre los rieles transversales Sobre la estructura del recinto
Soporte de montaje	Perfil de adaptación, en gabinetes SM
Composición del dispositivo	Elementos de fijación 2 traviesas 4 soportes
Cantidad por juego	Juego de 1
Material	Acero
Acabado de superficie	Galvanizado
Modo de fijación	Mediante tornillos
Ajuste	Ajustable al paso de 25 mm
Número de filas horizontales	3
Carga máxima	100 kg
Alto	Nominal: 800 mm Útil: 707 mm
Anchura	90 mm
Profundidad	27 mm
Grosor	1,5 mm
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,000 cm
Paquete 1 Ancho	10,000 cm
Paquete 1 Longitud	71,500 cm
Paquete 1 Peso	2,184 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	168
Paquete 2 Altura	105,000 cm
Paquete 2 Ancho	100,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	382,000 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Regulación REACh	Declaración De REACh
REACh libre de SVHC	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la
	UE) 🚰 Declaración RoHS UE
Toxic de metal pesado libre	Sí
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	<b>₫</b> Sí
Regulación de RoHS de China	☑ Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Huella de carbono (kg.eq.CO2)	16

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses