

Hoja de datos del producto

Características

NSYTRAL45

Plug-in bridge, Linergy TR, 5 points, for 4mm² terminal blocks, red, 5 ways, set of 50



Principal

Gama	Linergy
Nombre del Producto	Linergy TR
Tipo de Producto o Componente	Puente enchufable
Nombre Corto del Dispositivo	TRA
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de conexión
Compatibilidad del producto	TRV terminal de tornillo bloque de terminales[RETURN]TRP push-in bloque de terminales[RETURN]TRR terminal de resorte bloque de terminales[RETURN]TRH IDC bloque de terminales
Número de Direcciones	5 vías

Complementario

Sección de cable	4 mm ²
Número de terminales	2 4 3
Número de entradas de medición	2 6 4 3 1
Cantidad por juego	Juego de 50
Peso del producto	5 g
Color	Rojo

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,000 cm
Paquete 1 Ancho	13,000 cm
Paquete 1 Longitud	16,000 cm
Paquete 1 Peso	4,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	50
Paquete 2 Altura	3,000 cm
Paquete 2 Ancho	13,000 cm
Paquete 2 Longitud	16,000 cm
Paquete 2 Peso	242,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S01
Número de unidades en el paquete 3	250
Paquete 3 Altura	15,000 cm
Paquete 3 Ancho	15,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	1,411 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos