

# Hoja de datos del producto

## Características

# QO120GFI

Mini circuit breaker, QO, 20A, 1 pole, 120VAC, 10kA, plug in, 6mA grd fault A, pigtail



### Principal

Tipo de Producto o Componente	Disyuntor en miniatura
Gama de producto	QOD
[In] Corriente Nominal	20 A
Tensión asignada de empleo	120 V CA
Tipo de montaje	Conexión
Número de Polos	1P
Tipo de interruptor de circuito	Ground fault protecting ((*)) clase A 6 mA
Aplicación	Not rated ((*))
Conexión Eléctrica	Pressure plate ((*))

### Complementario

Poder de corte	10 kA a 120 V CA
Número de espacios necesarios	1
Calibre AWG	AWG 14...AWG 8 cobre AWG 12 ... AWG 8 aluminio
Par de apriete	4 N.M 4,6 N.m para 4...20 mm <sup>2</sup> (AWG 12...AWG 4)
Altura	105 mm
Ancho	19 mm
Profundidad	74 mm
Peso del producto	0,240 kg

### Entorno

Certificaciones de Producto	Registrado por UL[RETURN]CSA
Temperatura ambiente de funcionamiento	40 °C

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,302 cm
Paquete 1 Ancho	9,906 cm
Paquete 1 Longitud	13,97 cm
Paquete 1 Peso	240,404 g
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	1824
Paquete 2 Altura	101,6 cm
Paquete 2 Ancho	101,6 cm
Paquete 2 Longitud	121,92 cm
Paquete 2 Peso	450,87 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>