

Hoja de datos del producto

Características

QO230GFI

Mini circuit breaker, QO, 30A, 2 pole,
120/240VAC, 10kA, plug in, 6mA grd fault A,
pigtail



Principal

Tipo de Producto o Componente	Disyuntor en miniatura
Gama de producto	QOD
[In] Corriente Nominal	30 A
Tensión asignada de empleo	120/240 V CA 120 V CA
Tipo de montaje	Conexión
Número de Polos	2P
Tipo de interruptor de circuito	Ground fault protecting ((*)) clase A 6 mA
Aplicación	Not rated ((*))
Conexión Eléctrica	Pressure plate ((*))

Complementario

Poder de corte	10 KA a 120/240 V CA 10 kA a 120 V CA
Número de espacios necesarios	2
Calibre AWG	AWG 14...AWG 8 cobre AWG 12 ... AWG 8 aluminio
Par de apriete	4 N.M 4,6 N.m para 4...20 mm ² (AWG 12...AWG 4)
Altura	105 mm
Ancho	38 mm
Profundidad	74 mm
Peso del producto	0,327 kg

Entorno

Certificaciones de Producto	Registrado por UL[RETURN]CSA
Temperatura ambiente de funcionamiento	40 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,144 cm
Paquete 1 Ancho	5,588 cm
Paquete 1 Longitud	13,716 cm
Paquete 1 Peso	430,91 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	33
Paquete 2 Altura	13,97 cm
Paquete 2 Ancho	34,544 cm
Paquete 2 Longitud	53,086 cm
Paquete 2 Peso	14,569 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil