

# Hoja de datos del producto

## Características

# QOB120GFI

Mini circuit breaker, QO, 20A, 1 pole, 120VAC, 10kA, bolt on, 6mA grd fault A, pigtail



### Principal

Tipo de Producto o Componente	Disyuntor en miniatura
Gama de producto	QOD
[In] Corriente Nominal	20 A
Tensión asignada de empleo	120 V CA
Tipo de montaje	Atornillar
Número de Polos	1P
Tipo de interruptor de circuito	Ground fault protecting ((*)) clase A 6 mA
Aplicación	Not rated ((*))
Conexión Eléctrica	Pressure plate ((*))

### Complementario

Poder de corte	10 kA a 120 V CA
Número de espacios necesarios	1
Calibre AWG	AWG 14...AWG 8 cobre o aluminio
Par de apriete	4 N.M 4,6 N.m para 4...20 mm <sup>2</sup> (AWG 12...AWG 4)
Altura	105 mm
Ancho	19 mm
Profundidad	74 mm
Peso del producto	0,254 kg

### Entorno

Certificaciones de Producto	Registrado por UL[RETURN]CSA
Temperatura ambiente de funcionamiento	40 °C

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>