

# Hoja de datos del producto

## Características

# QOB310

Mini circuit breaker, QO, 10A, 3 pole,  
120/240VAC, 10kA, bolt on



### Principal

Tipo de Producto o Componente	Disyuntor en miniatura
Gama de producto	QOD
[In] Corriente Nominal	10 A
Tensión asignada de empleo	120/240 V CA 240 V CA 120 V CA
Tipo de montaje	Atornillar
Número de Polos	3P
Tipo de interruptor de circuito	Standard (**)
Aplicación	HACR rated (**)
Conexión Eléctrica	Pressure plate (**)

### Complementario

Poder de corte	10 KA a 120/240 V CA 10 KA a 240 V CA 10 KA a 120 V CA
Número de espacios necesarios	3
Calibre AWG	AWG 14...AWG 8 cobre o aluminio
Par de apriete	4 N.m
Altura	76 mm
Ancho	57 mm
Profundidad	74 mm
Peso del producto	0,340 kg

### Entorno

Certificaciones de Producto	Registrado por UL[RETURN]CSA
Temperatura ambiente de funcionamiento	40 °C

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,842 cm
Paquete 1 Ancho	8,382 cm
Paquete 1 Longitud	8,636 cm
Paquete 1 Peso	340,194 g

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>

---

Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

---