

Hoja de datos del producto

Características

QOB330

Mini circuit breaker, QO, 30A, 3 pole,
120/240VAC, 10kA, bolt on



Principal

Tipo de Producto o Componente	Disyuntor en miniatura
Gama de producto	QOD
[In] Corriente Nominal	30 A
Tensión asignada de empleo	120/240 V CA 240 V CA 120 V CA
Tipo de montaje	Atornillar
Número de Polos	3P
Tipo de interruptor de circuito	Standard ((*))
Aplicación	HACR rated ((*))
Conexión Eléctrica	Pressure plate ((*))

Complementario

Poder de corte	10 KA a 120/240 V CA 10 KA a 240 V CA 10 kA a 120 V CA
Número de espacios necesarios	3
Calibre AWG	AWG 14...AWG 8 cobre o aluminio
Par de apriete	4 N.m
Altura	76 mm
Ancho	57 mm
Profundidad	74 mm
Peso del producto	0,363 kg

Entorno

Certificaciones de Producto	Registrado por UL[RETURN]CSA
Temperatura ambiente de funcionamiento	40 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,35 cm
Paquete 1 Ancho	5,59 cm
Paquete 1 Longitud	7,62 cm
Paquete 1 Peso	371,95 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	3
Paquete 2 Altura	8,382 cm
Paquete 2 Ancho	5,842 cm
Paquete 2 Longitud	17,526 cm
Paquete 2 Peso	1,134 kg
Tipo de unidad de paquete 3	CAR
Número de unidades en el paquete 3	36
Paquete 3 Altura	8,89 cm
Paquete 3 Ancho	36,068 cm

Paquete 3 Longitud	54,864 cm
Paquete 3 Peso	13,971 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos