

Hoja de datos del producto

Características

QOB370

Mini circuit breaker, QO, 70A, 3 pole,
120/240VAC, 10kA, bolt on



Principal

Tipo de Producto o Componente	Disyuntor en miniatura
Gama de producto	QOD
[In] Corriente Nominal	70 A
Tensión asignada de empleo	120/240 V CA 240 V CA 120 V CA
Tipo de montaje	Atornillar
Número de Polos	3P
Tipo de interruptor de circuito	Standard (**)
Aplicación	HACR rated (**)
Conexión Eléctrica	Box lugs (**)

Complementario

Poder de corte	10 KA a 120/240 V CA 10 KA a 240 V CA 10 KA a 120 V CA
Número de espacios necesarios	3
Calibre AWG	AWG 8...AWG 2 cobre o aluminio
Par de apriete	5,6 N.m
Altura	79 mm
Ancho	57 mm
Profundidad	74 mm
Peso del producto	0,435 kg

Entorno

Certificaciones de Producto	Registrado por UL[RETURN]CSA
Temperatura ambiente de funcionamiento	40 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,838 cm
Paquete 1 Ancho	0,635 cm
Paquete 1 Longitud	0,991 cm
Paquete 1 Peso	0,435 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos
