

# Hoja de datos del producto

## Características

# QOU110

Mini circuit breaker, QOU, 10A, 1 pole,  
120/240VAC, 10kA



### Principal

Tipo de Producto o Componente	Disyuntor en miniatura
Gama de producto	Serie QSE
Tipo de interruptor de circuito	Standard (**)
Aplicación	HACR rated (**)

### Complementario

[In] Corriente Nominal	10 A
Conexión eléctrica	Con ranuras box lugs (**), de lado Con ranuras box lugs (**), bloqueado en polo neutro
Tensión asignada de empleo	120/240 V CA 120 V CA 48 V CC
Tipo de montaje	Unit mount (**)
Calibre AWG	AWG 14...AWG 2 aluminio / cobre
Altura	102,87 mm
Ancho	19,05 mm
Profundidad	74,93 mm
Par de apriete	5,08 N.m (AWG 14...AWG 2)

### Entorno

Certificaciones de Producto	IEC[RETURN]CSA[RETURN]Registrado por UL
-----------------------------	---

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,54 cm
Paquete 1 Ancho	7,874 cm
Paquete 1 Longitud	11,43 cm
Paquete 1 Peso	181,437 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	66
Paquete 2 Altura	8,382 cm
Paquete 2 Ancho	35,56 cm
Paquete 2 Longitud	53,086 cm
Paquete 2 Peso	11,226 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAL
Número de unidades en el paquete 3	2772
Paquete 3 Altura	101,6 cm
Paquete 3 Ancho	101,6 cm

Paquete 3 Longitud	121,92 cm
Paquete 3 Peso	459,942 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 <a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 <a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	 <a href="#">Sí</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos