

# Hoja de datos del producto

## Características

# QOU140

Mini circuit breaker, QOU, 40A, 1 pole, 120/240 VAC, 10kA



### Principal

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Tipo de Producto o Componente   | Disyuntor en miniatura |
| Gama de producto                | Serie QSE              |
| Tipo de interruptor de circuito | Standard ((*))         |
| Aplicación                      | HACR rated ((*))       |

### Complementario

|                            |                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| [In] Corriente Nominal     | 40 A                                                                                        |
| Conexión eléctrica         | Con ranuras box lugs ((*)), de lado<br>Con ranuras box lugs ((*)), bloqueado en polo neutro |
| Tensión asignada de empleo | 120/240 V CA<br>120 V CA<br>48 V CC                                                         |
| Tipo de montaje            | Unit mount ((*))                                                                            |
| Calibre AWG                | AWG 14...AWG 2 aluminio / cobre                                                             |
| Altura                     | 102,87 mm                                                                                   |
| Ancho                      | 19,05 mm                                                                                    |
| Profundidad                | 74,93 mm                                                                                    |
| Par de apriete             | 5,08 N.m (AWG 14...AWG 2)                                                                   |

### Entorno

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Certificaciones de Producto | CSA[RETURN]IEC[RETURN]Registrado por UL |
|-----------------------------|-----------------------------------------|

### Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 2,54 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 7,874 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 11,43 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 167,829 g |

### Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto verde premium         |
| Reglamento REACH                     | Declaración De REACH           |
| Directiva RoHS UE                    | Compatible con las excepciones |
| Sin metales pesados tóxicos          | Sí                             |
| Sin mercurio                         | Sí                             |
| Normativa de RoHS China              | Declaración RoHS China         |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí                             |

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Perfil de circularidad | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |
| Presencia de halógenos | Producto libre de halógenos                          |