

# Hoja de datos del producto

## Características

# QOU150

Mini circuit breaker, QOU, 50A, 1 pole, 120/240 VAC, 10kA



### Principal

Tipo de Producto o Componente	Disyuntor en miniatura
Gama de producto	Serie QSE
Tipo de interruptor de circuito	Standard (**)
Aplicación	HACR rated (**)

### Complementario

[In] Corriente Nominal	50 A
Conexión eléctrica	Con ranuras box lugs (**), de lado Con ranuras box lugs (**), bloqueado en polo neutro
Tensión asignada de empleo	120/240 V CA 120 V CA 48 V CC
Tipo de montaje	Unit mount (**)
Calibre AWG	AWG 14...AWG 2 aluminio / cobre
Altura	102,87 mm
Ancho	19,05 mm
Profundidad	74,93 mm
Par de apriete	5,08 N.m (AWG 14...AWG 2)

### Entorno

Certificaciones de Producto	IEC[RETURN]Registrado por UL[RETURN]CSA
-----------------------------	-----------------------------------------

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,54 cm
Paquete 1 Ancho	7,874 cm
Paquete 1 Longitud	11,43 cm
Paquete 1 Peso	163,293 g

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

---

Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

---