

Hoja de datos del producto

Características

QOU260

Mini circuit breaker, QOU, 60A, 2 pole,
120/240VAC, 10kA



Principal

Tipo de Producto o Componente	Disyuntor en miniatura
Gama de producto	Serie QSE
Tipo de interruptor de circuito	Standard ((*))
Aplicación	HACR rated ((*))

Complementario

[In] Corriente Nominal	60 A
Conexión eléctrica	Con ranuras box lugs ((*)), de lado Con ranuras box lugs ((*)), bloqueado en polo neutro
Tensión asignada de empleo	120/240 V CA 120 V CA 48 V CC
Tipo de montaje	Unit mount ((*))
Calibre AWG	AWG 14...AWG 2 aluminio / cobre
Altura	102,87 mm
Ancho	38,10 mm
Profundidad	74,93 mm
Par de apriete	5,08 N.m (AWG 14...AWG 2)

Entorno

Certificaciones de Producto	Registrado por UL[RETURN]CSA[RETURN]IEC
-----------------------------	---

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,144 cm
Paquete 1 Ancho	12,192 cm
Paquete 1 Longitud	5,334 cm
Paquete 1 Peso	362,874 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	9,398 cm
Paquete 2 Ancho	34,544 cm
Paquete 2 Longitud	52,832 cm
Paquete 2 Peso	8,8 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAL
Número de unidades en el paquete 3	288
Paquete 3 Altura	101,6 cm
Paquete 3 Ancho	106,68 cm

Paquete 3 Longitud	121,92 cm
Paquete 3 Peso	123,377 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos